

Artikelnummer: 308597

Kurzbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand und Auflage + Stützholme, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung

Langbeschreibung: Sackkarre mit gewölbter Rückwand und Auflage + Stützholme, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung: Rückwand aus gewölbtem Rohr. An der Schaufelrückseite gewölbtes Flacheisen. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z.B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird. Die Stützholme lassen sich beim Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne dabei die Handgriffe zu beschädigen. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm
Schaufeltiefe: 180 mm



mm
Griffhöhe: 1250 mm
Eigengewicht: 20,5 kg

Gesamthöhe: 1250 mm
Rad a'Ëœ: 250 x 60 mm

Au ssenma ss: B 660 x T 450
Tragkraft: 250 kg

EAN/GTIN: 4250448505803