

Artikelnummer: 400203

Kurzbeschreibung: Manuflex Grundtisch
UNIVERSAL Spezial, 1750 x 800 mm, Melamin
lichtgrau, lichtblau

Langbeschreibung: Manuflex Grundtisch
UNIVERSAL Spezial, T 800 mm, Breite und
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Grundtisch
UNIVERSAL Spezial hat eine Tiefe von 800 mm
und kann in drei Breiten geliefert werden. Zudem
stehen Ihnen drei Tischplatten für unterschiedliche
Ansprüche bei dem Manuflex Grundtisch
UNIVERSAL Spezial zur Auswahl. Der Manuflex
Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist der ideale
Arbeitstisch, der sich jederzeit durch das passende
Zubehör zu einem komplett ausgestatteten

Montage- oder Prüfarbeitstisch erweitern lässt. Mit seinem hochwertig pulverbeschichteten
Gestell, das aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen
Zagen besteht, ist der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial äußerst stabil und
langlebig. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial kann mit Klemmschrauben von
700 mm auf 1000 mm in der Höhe verstellt werden, sodass sowohl sitzende wie auch
stehende Arbeiten möglich sind. Bei einer Tiefe von 800 mm können Sie den Manuflex
Grundtisch UNIVERSAL Spezial in einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
bestellen. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit. Bitte
wählen Sie aus den drei zur Verfügung stehenden je 22 mm dicken Tischplatten die
richtige für Ihren Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial individuell aus. Ausführliche
Informationen zu den Tischplatten erhalten Sie weiter unten. Weitere Details:

Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum
komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
Äußerst stabil und langlebig
durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von
700 auf 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei
sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43
mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung
des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
Standardtiefe: 800 mm
Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
9 Gestell-RAL-Farbtöne zur
Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen
Die Tischplatte ist 22 mm
dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden
Ausführung Tischplatte
Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-
Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die
glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne
höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Ausführung
Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten
Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug
pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche
ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte
ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne
höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Ausführung Tischplatte Multiplex: Die
geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-
Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck
kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte
ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische
Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der



EAN/GTIN: 4045916138030