



## Orthomat® Arbeitsplatzmatte

Ergonomische Anti-Ermüdungsmatte mit griffiger Oberfläche



- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffigen Oberflächen.
- Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.
- Antirutschmatte mit Rutschhemmung R10 nach DIN 51130.
- Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102.
- Alle Ausführungen alternativ auch mit Sicherheitsmarkierung.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.



### Farb Variationen



Schwarz

Grau

Schwarz/Gelb

## Artikel

Artikel Nummer    Größe    Farbe    Gewicht

## Technische Spezifikation

Material    Offenzelliger PVC-Schaum

## Artikel

AF010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1,31 kg
AF010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3,27 kg
AF010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	40,00 kg
AF010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	1,60 kg
AF010005	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	58,55 kg
AF010005C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	2,10 kg
AF010701	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Gelb	1,31 kg
AF010702	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	3,27 kg
AF010703	0,9 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	40,00 kg
AF010703C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	3,01 kg
AF010706	1,2 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	70,00 kg
AF010706C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	2,10 kg
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Grau	1,31 kg
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Grau	3,27 kg
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Grau	40,00 kg
AF060003C	0,9 m x pro Laufmeter	Grau	2,00 kg

## Technische Spezifikation

<b>Oberseite</b>	Kiesel
<b>Materialstärke</b>	9,5 mm
<b>Rollenlänge</b>	18,3 m
<b>Sicherheitsmarkierung</b>	100 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	0 °C bis +60 °C
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	Geeignet für trockene Innenbereiche
<b>Typischer Anwendungsbereich</b>	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
<b>Montage</b>	Lose verlegbar
<b>Reinigung</b>	Oberfläche fegen/abwischen
<b>Brandschutz</b>	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
<b>Herkunftsland</b>	China
<b>Garantie:</b>	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
<b>Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:</b>	F44
<b>Tackifier empfohlen von F.Ball:</b>	F41
<b>Von F.Ball empfohlener Klebstoff für hohe Belastung / Nassbereiche:</b>	F74, F81, F84

Um einen Vor-Ort-Termin zu vereinbaren oder KOSTENLOSE Muster zu erhalten, kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (2161) 2945-0 oder per E-Mail an [verkauf@cobaeurope.de](mailto:verkauf@cobaeurope.de)