


Informazione prodotto

12 49 23

Dispositivo di arresto di ricambio per 12 42 / 52 195



- Spelatura senza ulteriore ripassatura da 0,03 a 10,0 mm²
- Tagliafilo situato in profondità
- Geometria delle lame universale - robusta e durevole
- Adattamento completamente automatico a tutti i conduttori monofilari, multifilari e a fili sottili con isolamento standard con capacità compresa tra 0,03 e 10,0 mm²
- Nessun danneggiamento dei conduttori
- Le ganasce in acciaio tengono fermo il cavo senza rischio di slittamento e di danneggiamento dell'isolamento residuo
- Con tagliafilo situato in profondità per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
- Meccanismo particolarmente scorrevole e peso minimo
- Le lame avvitate e l'arresto regolabile sono sostituibili
- Impugnatura con zona in materiale sintetico morbido per una presa sicura
- Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro
- Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio

Generico

Art. No.	12 49 23
EAN	4003773057604
Peso	46 g
Dimensioni	12 x 11 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori