

Termékinformációk

22 01 125

Kerek csőrű fogó

DIN ISO 5745



- Huzalszemek ráhajításához
- Kerek rövid pofák; finomkőszőrült kivitel
- Sima csúcsok
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	22 01 125
EAN	4003773033899
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	75 g
Méretek	125 x 50 x 10 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	8,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Pofa hossza (L3)	27,0 mm
Fejszélesség (W3)	14,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

