

Termékinformációk

22 06 160

- Huzalszemek ráhajításához
- Kerek rövid pofák; finomkőszőrült kivitel
- Sima csúcsok
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Kerek csőrű fogó

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

| Általános | |
|-----------|---|
| Cikkszám | 22 06 160 |
| EAN | 4003773033790 |
| Fogó | krómozott |
| Fej | krómozott |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély |
| Súly | 175 g |
| Méretek | 160 x 48 x 19 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| | |
| | |

| Műszaki jellemzők | |
|----------------------------------|---------|
| Pofa vastagsága (illesztés) (T1) | 9,5 mm |
| Tip Thickness (T2) | 3,0 mm |
| Pofa hossza (L3) | 30,0 mm |
| Fejszélesség (W3) | 18 mm |
| VDE-engedéllyel | igen |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

