

Termékinformációk

68 01 200

Homlokcsípőfogók

DIN ISO 5748

- A fejforma optimális mozgásfolyamatot tesz lehetővé a kóccsomók, szerelési munkáknál történő meghúzásánál
- Vágóélekkel puha és kemény huzalhoz
- Kötözőhuzalok sodrására és vágására is alkalmas
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	68 01 200
EAN	4003773013815
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	319 g
Méret	200 x 50 x 16 mm
Szabvány	DIN ISO 5748

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Vágási hossz mm (C)	31 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

