

Termékinformációk

90 42 340

Profilkötő fogó

- A válaszfalaknál és függesztett mennyezeteknél alkalmazott összes profillemez fix összekötésének elkészítéséhez
- Max. 1,2 mm lemezvastagságú (2 x 0,6 mm) U- és C-profilokhoz
- Minimális erőfelfejtés optimális karátással
- Fogóttest: speciális szerszámacél, hengerelt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	90 42 340
EAN	4003773071884
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	901 g
Méret	340 x 96 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás milliméter	max. 1,2 (2 x 0,6)
----------------------	--------------------

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



a pecsétzsorszám profillemezekén át nyomódik



a fogó felrakása két összekötendő profillemezen