

## RAPIDLIFT wielonderstel



draagvermogen 24000 kg,  
laadvlakte lengte 720 - 1500 mm,  
platform met rubber laag, onderstel  
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 16  
wielen



Artikelnummer: 141811



## RAPIDLIFT Verstelbare onderwagen

### Draagvermogen 24000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 24000 kg
- laadvlakte lengte 720 - 1500 mm
- steunplaat lengte x breedte 430 x 240 mm
- platform met rubber laag
- met handgrepen
- in de breedte verstelbaar
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 16 wielen
- wiel Ø 83 mm
- met staal-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

## Technische details

|                    |               |                     |            |
|--------------------|---------------|---------------------|------------|
| transporttoestel   | dolly         | banden              | staal      |
| type roller        | wielonderstel | materiaal velg      | nylon      |
| draagvermogen      | 24000 kg      | wiellager           | kogellager |
| lengte steunplaat  | 430 mm        | wielen aantal/soort | 16 wielen  |
| breedte steunplaat | 240 mm        | diameter wiel       | 83 mm      |
| lengte laadvlak    | 720-1500 mm   | wielbreedte         | 85 mm      |

|                          |                           |           |                       |
|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| oppervlak platform       | met rubber laag           | hoogte    | 110 mm                |
| laadvlak uitrusting      | handgrepen                | lengte    | 495 mm                |
| materiaal                | staal                     | breedte   | 288 mm                |
| materiaal verwerking     | gelast                    | oppervlak | gelakt                |
| transporttoestel functie | in de breedte verstelbaar | kleur     | vermiljoen // RAL2002 |
| stuurstang               | nee                       | gewicht   | 65 kg                 |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149735 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten                           |
| 215913 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9  |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |