

## Rollcart wagen met drie wanden

draagvermogen 1200 kg, platform van zeefdrukplaat, opbouw 3 wanden (massief), constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, met elastiek-banden

Artikelnummer: 158041



## Rollcart zware wagen met drie wanden

### Draagvermogen 1200 kg

wagen met drie wanden

- draagvermogen 1200 kg
- laadhoogte 285 mm
- platform van zeefdrukplaat
- opbouw 3 wanden (massief)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1370 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	wagen met drie wanden	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee
laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	780 mm	banden	elastiek
materiaal platform	zeefdrukplaat	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
oppervlak platform	antislip	wiel-ø	200 mm
platform uitvoering	Waterdicht	wiellager	kogellager
constructies	3 wanden (massief)	hoogte	990 mm
nestbaar	nee	lengte	1370 mm
materiaal onderstel	staal	breedte	800 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	58,5 kg

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar