

krimppistool RIPACK 3000

slanglengte 8 m, werkdruk 1,5 - 3,5 bar, vermogen 45 - 76 kW

Artikelnummer: 218061



Krimppistool RIPACK 3000




krimppistool RIPACK 3000

- branderkop 360° zwenkbaar, greep met draaischarnier, pistoolkop blijft koel (geen verbrandingsgevaar)
- slanglengte 8 m
- werkdruk 1,5 - 3,5 bar
- vermogen 45 - 76 kW
- levering inclusief koffer, drukregelaar, sleutel en handboek

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	verpakkingshulp	uitrusting
			branderkop 360° zwenkbaar, greep met draaischarnier, pistoolkop blijft koel (geen verbrandingsgevaar)
werklast	1,5-3,5 bar	inhoud levering	inclusief koffer, drukregelaar, sleutel en handboek
vermogen	45-76 kW	gewicht	5,66 kg
slanglengte	8 m		

Gerelateerde Producten

208421		Krimphoes, hoogte x breedte x diepte 1200 x 1250 x 850 mm, Van polyethyleen, dikte 125 µm, transparant
208422		Krimphoes, hoogte x breedte x diepte 1600 x 1250 x 850 mm, Van polyethyleen, dikte 125 µm, transparant
208423		Krimphoes, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1250 x 850 mm, Van polyethyleen, dikte 125 µm, transparant