

Raja stapelsteekwagen

RAJA

draagvermogen 80 kg, steekplaat
breedte x diepte 270 x 330 mm, snel
en plaatsbesparend inklapbaar,
onderstel in RAL 5012 lichtblauw,
wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 221333



Raja Vouwbare stapelwagen

Lage kosten!

stapelsteekwagen

- draagvermogen 80 kg
- steekplaat breedte x diepte 270 x 330 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- constructie van staal
- onderstel in RAL 5012 lichtblauw
- hoogte x breedte 1070 x 275 mm
- antislip beugelgreep
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 150 mm

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	stapelsteekwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	80 kg	wiel-Ø	150 mm

breedte schep	270 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	330 mm	hoogte	1070 mm
materiaal	staal	breedte	275 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend inlapbaar	kleur	blauw // RAL 5012
in-/uitlapbaar	ja	gewicht	4,55 kg