

RAU

werkbank

Basic 6030

hoogte x breedte x diepte 950 x 675 x 450 mm, tafelblad van metaal, draagvermogen 450 kg, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 6 laden, 1 geperforeerde plaat, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



RAU.



Artikelnummer: 231077



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 950 x 675 x 450 mm
- tafelblad van metaal
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 450 kg
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 6 laden, 1 geperforeerde plaat
- laden hoogte 2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 500 x 400 mm
- draagvermogen per lade 30 kg
- laden aan twee zijden uittrekbaar met rolgeleiding, uittrekbaar legbord 65 %
- met uittrekblokkade


- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden op polypropyleen-velg
- 1 zwenkwiel met rem
- wiel Ø 100 mm
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	afsluitbaar	ja
type tafel	werkbank	greep	duwbeugel
uitvoering frame	4 wielen	materiaal plaat	metaal
vorm onderstel	4-voetonderstel met 4 wielen	plaat uitrusting	afrolrand, ABS-dekplaat
hoogte	950 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	675 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	450 mm	kleur onderstel	antraciet
dikte plaat	25 mm	oppervlak front	m. poedercoating
draagvermogen	450 kg	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	sluitsysteem	centrale vergrendeling
werkbank uitrusting	6 laden, 1 geperforeerde plaat	verrijdbaar	ja
laden aantal	6 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laden aantal x hoogte	2x65 mm/3x130 mm/1x180 mm	banden	TPE
nuttige breedte lade	500 mm	materiaal velg	polypropyleen
nuttige diepte lade	400 mm	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
draagvermogen lade	30 kg	wiel-ø	100 mm
uittrekbare lade	65 %	levering	voorgemonteerd
uittrekrail lade	aan twee zijden uittrekbaar met rolgeleiding	garantie	5 jaar
uittrekblokkering	uittrekblokkade	gewicht	44 kg

Gerelateerde Producten

231078		antislipmat voor werkbank, passend voor laden breedte x diepte 500 x 400 mm, fronthoogte 60 - 360 mm, hoogte 2 mm, in zwart
231079		indelingsset voor werkbank, 5 vakkenwand, passend voor fronthoogte 65 mm, hoogte x breedte x diepte 50 x 500 x 400 mm, in zwart
231080		indelingsset voor werkbank, 5 vakkenwand, passend voor fronthoogte 130 - 180 mm, hoogte x breedte x diepte 100 x 500 x 400 mm, in zwart
231081		opbergbak, voor perfoplaat, hoogte x breedte x diepte 65 x 300 x 125 mm

231082		houderassortiment, voor perfolaat, set bestaande uit: 3 dubbele haken, 4 enkele haken, 3 enkele houders, 1 ronde houder en 1 U-houder
--------	---	---

Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
530330		kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen