

Hymer trapladder 8026

trap eenzijdig, 4 sporten met antislipprofiel (incl. bordes), standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,7 m, van aluminium

Artikelnummer: 231300



trapladder







- Geschikt voor industrie- en bouwbranche
- trap eenzijdig
- 4 sporten met antislipprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,93 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,7 m
- trede-boomverbinding afgekant
- uitgerust met bak en emmerhaak
- bak van aluminium
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium
- opgesteld hoogte x breedte 1550 x 480 mm
- gewicht 5,8 kg

- conform EN 131
- geschikt voor TRBS 2121-2 conform gebruik
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| stijgtechniek | staande trap | in-/uitklapbaar | ja |
| laddertype | trapladder | verrijdbaar | nee |
| geschikt voor (branches) | industrie- en bouwbranche | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| materiaal | aluminium | veiligheidsbeugel | nee |
| gebruik | eezijdig | ladder uitvoering | tweedelig |
| lengte paal | 1,7 m | ladder uitrusting | bak en emmerhaak |
| standhoogte | 0,93 m | opbergbak | ja |
| breedte sokkel | 250 mm | materiaal bak | aluminium |
| diepte sokkel | 250 mm | ladder voor op de trap | nee |
| | 2,93 m | onderbouw | vervangbare laddervoeten |
| treden aantal | 4 | norm | EN 131 |
| type trede/sport | sporten met antislipprofiel | norm trbs (technische regels voo | TRBS 2121-2 |
| diepte trede | 80 mm | garantie | 10 jaar |
| hoogte | 1550 mm | gewicht | 5,8 kg |
| breedte | 480 mm | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149272 |  | keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur |
| 215546 |  | veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit |
| 221260 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9 |
| 523826 |  | set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |