

fetra vatenonderwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak Ø 630 mm, capaciteit 1 x 200 liter vat, platform gesloten met rand van staal, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem

Artikelnummer: 309778



fetra
Transportgeräte



fetra Vatenroller

Draagvermogen 250 kg

vatenonderwagen

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak Ø 630 mm
- capaciteit 1 x 200 liter vat
- platform gesloten met rand van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 80 mm
- met TPE-banden op polyamide-velg
- wielnaaf met glijlager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	vatenonderwagen	banden	TPE

draagvermogen	250 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
euronorm	nee	materiaal velg	polyamide
diameter laadvlak	630 mm	wiellager	glijlager
capaciteit	1 x 200 liter vat	diameter wiel	80 mm
platform constructie	gesloten met rand	hoogte	0 mm
materiaal platform	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
stuurstang	nee	gewicht	15 kg