

Blume Förderanlagen convoyeur omnidirectionnel



roulettes de tonneau en polyamide avec palier lisse, convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 400 mm, empattement 75 mm



Numéro d'article: 427311



Blume Förderanlagen Transporteur omnidirectionnel

convoyeur omnidirectionnel










- roulettes de tonneau en polyamide avec palier lisse
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 75 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques




manutention dynamique	convoyeurs	largeur de convoyeur	400 mm
type de convoyeur	convoyeur omnidirectionnel	empattement	75 mm
composants de convoyeur	élément de convoyeur	largeur	440 mm
type de roulettes	roulettes de tonneau	hauteur de cadre	70 mm
matériau de roulette	polyamide	largeur de cadre	20 mm
diamètre de rouleau	48 mm	matériau de cadre	acier
roulement	palier lisse	surface de cadre	galvanisé

longueur de convoyeur	0,5 m	forme de cadre	profilé en U
extensible	non	Poids	8 kg

Accessoires

126202		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404327		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
405057		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
414499		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
414502		Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m
428664		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428755		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
428835		montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
588401		butée d'arrêt pour convoyeur omnidirectionnel, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm