

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 24 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm

Artikelnummer: 501657



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel



- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 75 x 24 mm
- schroefgatafstand 62x52/50x42 mm, schroefgat-Ø 8,5 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
roltype	apparaatwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	102 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	wielbreedte	24 mm
draagvermogen	80 kg	uitlading	33 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Niet-strepend

wiel-ø	75 mm	lengte plaat	77 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	67 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	62x52/50x42 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	8,5 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromiseerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,56 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken