

KLW Lutz Verrijdbare lasbeschermband

strokengordijn van PVC in donkergroen, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2000 x 600 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1021 koolzaadgeel

Artikelnummer: 520525



KLW Lutz Laswand

Verrijdbaar

Verrijdbare lasbeschermband

- strokengordijn van PVC in donkergroen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2000 x 600 mm
- lengte x breedte 1600 x 570 mm
- dikte 1 mm
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1021 koolzaadgeel
- onderbouw 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- inhoud levering: inclusief bevestigingsmateriaal
- Leveringstoestand gedemonteerd
- conform DIN EN 1598, gevarenfactor 0,05
- 5 jaar garantie

uitrusting werkplaats	veiligheidsuitrusting	lengte streken	1600 mm
veiligheidsuitrusting	lasbeschermwand	breedte strepen	570 mm
type gordijn	strokengordijn	dikte	1 mm
materiaal gordijn	PVC	verrijdbaar	ja
kleur gordijn	donkergroen	onderbouw	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
materiaal onderstel	staal	inhoud levering	inclusief bevestigingsmateriaal
oppervlak onderstel	m. poedercoating	norm	conform DIN EN 1598, gevarenfactor 0,05
kleur onderstel	koolzaadgeel // RAL1021	garantie	5 jaar
hoogte	2000 mm	levering	gedemonteerd
breedte	2000 mm	gewicht	60 kg
diepte	600 mm		

Gerelateerde Producten

525975



zwenkarm, voor zwenkarm, uitlading 600 mm, gordijn van PVC in donkergroen, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1021 koolzaadgeel

Dit past ook bij ...

105203



kruk, zitting hoogte 590 - 840 mm, zitting van beuken, uitgerust met voetring, frame van kunststof in zwart, frame met glijders

119026



tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

202908



Flessenkar, draagvermogen 100 kg, voor 2x10 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden

221109



Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit

221140



poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221242






vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart

221330



beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
530774		werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar