

BS-ROLLEN

roue

force 80 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 100 x 30 mm,
moyeu avec roulement à billes,
jante en plastique, jante avec pare-
fils

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526455



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roue

roue

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 36,5 x 8 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en plastique
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour machines	pare-fils	oui
modèle	roue	Longueur de moyeu	36,5 mm
charge	80 kg	trou de moyeu	8 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	30 mm
Diamètre de roue	100 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	plastique	Poids	0,43 kg
roulement	roulement à billes		

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés