

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Baño termostático, WB01**

Descripción : Chasis metálico con exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cuba de acero inoxidable. Regulación digital de temperatura entre ambiente 5 °C y 100 °C (Resolución: 1°C). Pueden funcionar en modo continuo o bien programarse mediante un temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min. hasta 9999 min, con señal acústica. Doble pantalla digital de temperatura y tiempo. Alarma de sobrecalentamiento del baño. Incluye plataforma cubrerresistencias, tapa removible con orificios (11 cm) y anillos reductores (8 y 5 cm). Cuenta con manguera de desagüe (excepto modelo TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1 . Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	orificios	dimensiones tanque (largo x ancho x alto)	dimensiones útiles (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Thermostatic bath, WB01**

Description : Metal housing with an exterior metallic structure covered with epoxy (anti-rust treatment) and stainless steel interior chamber. Digital temperature regulation from room temperature 5 °C up to 100°C (Resolution: 1 °C). Continuous mode or programmed periods with acoustic signal at the end of the selected time. Timer from 1 min. up to 9999 min. Double digital display temperature and time. Acoustic signal indicates overheating of the bath. "Perforated shelf" accessory, removable lid with holes (11 cm) and reduction rings (8 and 5 cm) included. Drainage hose (except model TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 Hz ± 1. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	holes	dimensions bath (length x width x height)	useful dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bain thermostaté, WB01

Description : Châssis en métal avec extérieur recouvert de peinture époxy antirouille et cuve en acier inoxydable. Régulation numérique de la température entre T° ambiante 5°C à 100°C (résolution : 1°C). Peut fonctionner en mode continu ou en périodes programmées par une minuterie numérique pour travailler dans des périodes spécifiques, de 1 min. jusqu'à 9999 min, avec signal sonore. Double affichage numérique de la température et du temps. Signal sonore en cas de surchauffe du bain. Inclut plaque couvre-résistance, couvercle amovible avec orifices (11 cm) et anneaux réducteurs (8 et 5 cm). Doté d'un tuyau de vidange (sauf pour le modèle TWBA-001-001). 220 ± 10% V , 50/60 ± 1 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	trous	dimensions cuve (longueur x largeur x hauteur)	dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bagno termostatico, WB01

Descrizione : Struttura in metallo con esterno in vernice epossidica con trattamento antiossidante e vasca in acciaio inox. Regolazione digitale della temperatura da ambiente +5 °C a 100 °C (risoluzione: 1 °C). Può funzionare in modalità continua oppure essere programmato tramite timer digitale per entrare in funzione in un momento preciso, da 1 a 9999 minuti, con segnale acustico. Doppio display digitale per temperatura e tempo. Allarme di surriscaldamento del bagno. Include piattaforma forata, coperchio rimovibile con fori (11 cm) e anelli riduttori (8 e 5 cm). Dotato di rubinetto di drenaggio (ad eccezione del modello TWBA-001-001). 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ±1. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	fori	dimensioni serbatoio (lunghezza x larghezza x altezza)	dimensioni utili (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Thermostaatbad, WB01

Beschrijving : Metalen chassis, buitenkant met antioxidantende epoxy coating, en roestvrijstalen waterbadschalen. Digitale temperatuurregeling tussen omgevingstemperatuur 5 °C en 100 °C (Resolutie: 1 °C). Kan continu werken of worden geprogrammeerd door middel van een digitale timer om in specifieke tijdsperioden te werken, vanaf 1 min. tot 9999 min., met geluidsignaal. Dubbele digitale weergave van temperatuur en tijd. Alarm bij oververhitting van het bad. Inclusief weerstandsafdekplateau, afneembaar deksel met openingen (11 cm) en reductieringen (8 en 5 cm). Met afvoerslang (behalve model TWBA-001-001). 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	openingen	afmetingen tank (lengte x breedte x hoogte)	nuttige afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188






ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Wasserbad, WB01

Beschreibung : Metallgehäuse, außen mit antioxidativer Epoxid-Beschichtung, und Wasserbadschalen aus Edelstahl. Digitale Temperatureinstellung zwischen Raumtemperatur +5 °C und 100 °C (Auflösung: 1 °C). Dauerbetrieb oder Programmierung konkreter Zeitabschnitte durch einen digitalen Timer, von 1 min bis 999 min, mit akustischem Signal. Doppeltes digitales Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. Alarm bei Badüberhitzung. Beinhaltet eine Abdeckung der Widerstände, einen abnehmbaren Deckel mit Öffnungen (11 cm) und Ringdeckel (8 und 5 cm). Mit Wasserablaufleitung (mit Ausnahme des Modells TWBA-001-001). 220 V ±10 % / 50-60 Hz ±1. Garantie 2 Jahre.

 Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Öffnungen	Maße Wanne (Länge x Breite x Höhe)	Nutzmaße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
TWBA-001-001	3,4 L	400	1	150 x 135 x 150 mm	150 x 135 x 100 mm	1
TWBA-002-001	6,1 L	500	2	300 x 135 x 150 mm	300 x 135 x 100 mm	1
TWBA-004-001	14,6 L	1000	4	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 100 mm	1
TWBA-006-001	22,5 L	1500	6	500 x 300 x 150 mm	500 x 300 x 100 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TWBA-001-001	15,45	2,85	84798997	08434868051140
TWBA-002-001	26,2	5	84798997	08434868051164
TWBA-004-001	45,86	7	84798997	08434868051171
TWBA-006-001	65,52	9	84798997	08434868051188

