

HSM SECURIO B34 - 4,5 x 30 mm mit Öer



Artikelnummer	18431110
EAN	4026631031608
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	4.5 mm
Partikellänge	30 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-3, P-4, E-3, T-4, F-1
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	19-21
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	22-24
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1223
Schnittgeschwindigkeit	80 mm/s
Durchsatzleistung pro h	42 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	541 x 845 x 439 mm
Gewicht	42 kg
Farbe	weiß