



HSM SECURIO B26 - 4,5 x 30 mm mit Öler

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 18031110 |
| EAN | 4026631046312 |
| eclass 7.1 | 24320706 |
| UN/SPSC | 44101603 |
| Anwendungsbereich | Arbeitsplatz / Office |
| Schutzklasse (DIN 66399) | hoch, sehr hoch |
| Schnittbreite | 4.5 mm |
| Partikellänge | 30 mm |
| Schnittart | Partikelschnitt |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399) | O-3, P-4, E-3, T-4, F-1 |
| Schnittleistung in Blatt 80g/m ² | 14-16 |
| Schnittleistung in Blatt 70g/m ² | 17-19 |
| Schnittgut | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern |
| Eingabebreite | 280 mm |
| Behälter-/Auffangvolumen | 55 l |
| Behälter-/Auffangvolumen in Blatt | 672 |
| Schnittgeschwindigkeit | 65 mm/s |
| Durchsatzleistung pro h | 90 kg |
| Geräuschpegel (Leerlauf) | 55 dB(A) |
| Leistungsaufnahme | 500 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Breite x Höhe x Tiefe | 497 x 676 x 397 mm |
| Gewicht | 27,8 kg |
| Farbe | weiß |