

**DIGITUS Professional HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km**

4016032369967  
DN-81001-01



**HP-kompatibel 1.25 Gbps SFP Modul, bis zu 20km  
Singlemode, LC Duplex Stecker, 1000Base-LX, 1310nm**

**Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung**

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

- 1 HP kompatibel
- 1 Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- 1 Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1 1,25 Gbps maximale Datenrate
- 1 Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- 1 Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- 1 Leichte Plug and Play-Installation
- 1 MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- 1 Hot pluggable
- 1 Anschluss: 1x LC Duplex
- 1 1000Base-LX - Für lange Distanzen
- 1 Wellenlänge: 1310 nm
- 1 Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- 1 Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- 1 Für eine Distanz von bis zu 20km
- 1 Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- 1 Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 1 3,3V Stromversorgung

**Lieferumfang**

- 1 SFP Modul

**DIGITUS Professional HP-kompatibles mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km**

4016032369967  
DN-81001-01

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	100	5,80	54,50	37,50	21,00	42918,75
Innen-VPE	1	0,06	11,50	9,50	3,00	327,75
Einzel-VPE	1	0,06	11,50	9,50	3,00	327,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**

