

Hymer Stufenstehtleiter SC 40 4024

Aufstieg beidseitig, 2 x 3 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 0,19 m, Holmlänge 0,78 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 147627



HYMER



10 YEARS WARRANTY



Hymer Stufenstehtleiter SC 40 4024

Aufstieg beidseitig

Stufenstehtleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 3 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,19 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 0,78 m
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 700 x 0 mm
- Gewicht 3,6 kg
- Sicherheitshinweis: die oberste Stufe (Scharnierstufe) darf nicht als



Standstufe verwendet werden!

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Stufenstehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	0,78 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Höhe Podest	0,19 m	Ablageschale	nein
Standhöhe	0,19 m	Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckverstreben an der unteren Stufe
Reichhöhe	2,19 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Arbeitshöhe	1,69 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 3	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Tiefe Stufen	80 mm	Sicherheitshinweis Leitern	die oberste Stufe (Scharnierstufe) darf nicht als Standstufe verwendet werden!
Höhe	700 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	340 / 410 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	3,6 kg
Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar		

Zubehör

224582



Antistatikband, Für Leiter