

bott

Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 1 Schrank, Mit Doppel-Flügeltür, Verschließbar mit Drehriegelschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 233226



Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 980 x 1050 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Ausstattung: 1 Schrank
- Mit Doppel-Flügeltür
- Verschließbar mit Drehriegelschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Front	mit Puerbeschichtung
Höhe	980 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Breite	1050 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	600 mm	Schließsystem	Drehriegelschloss
höhenverstellbar	nein	Türen Anzahl	1 Stück
Werkbank Ausstattung	1 Schrank	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Oberfläche Korpus	mit Puerbeschichtung	fahrbar	ja
abschließbar	ja	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Material Platte	Multiplex	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Gewicht	60,827 kg
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet		

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundstuh aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen