

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 710 mm, 2 x 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt



Artikelnummer: 376811



WSM Fahrrad-Bügelständer

auch für Mountainbikes geeignet

Bügelparker






- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 1750 x 710 mm
- 2 x 5 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
- platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Montagematerial
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

Technische Details

Außeneinrichtung	Fahrradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Zweiradständertyp	Bügelparker	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Höhe	415 mm	Einstellwinkel	90 °
Länge	1750 mm	Werbefläche	nein

Tiefe	710 mm	Material	Stahl
Reifenbreite	55 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Rohr-Ø	18 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Einstellplätze Anzahl	2 x 5	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Nutzung	beidseitig	Lieferumfang	inklusive Montagematerial
Radabstand	350 mm	Anlieferung	zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage
Ständer Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung	Gewicht	27,1 kg
Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung		

Dazu passt auch ...

221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
531400		Fluchtwegschild, Sammelstelle, Dreiecksschild, aus Aluminium, Oberfläche reflektierend, Höhe x Breite 400 x 400 mm
532192		Raucher-Stehtisch, Höhe x Durchmesser 1130 x 675 mm, Plattenform rund, Mittelsäule aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9007 Graualuminium, Platte aus MDF mit Beschichtung in Dekor RAL9007 Graualuminium, mit selbstlöschendem Ascher und Fußtritt