

PAVOY

Schubladenschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, 8 Schublade(n), Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401398



PAVOY Schubladenschrank Basis

mit Einfachauszug

Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 8x100 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Traglast je Schublade 30 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Auszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft

- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	85 %
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	900 mm	Auszugsperre	ja
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	8 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	8x100 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 100 mm	8 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	30 kg	Gewicht	47 kg

Zubehör

527857		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken
700009		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2
700011		Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2
700014		Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 2

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau