

Bell Zwart/Goud Midi 560lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 312365
 EAN: 7021983123657


Elektrisch

System wattage: 10W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Stopcontact: E27 LED
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 560lm
 Werkzaamheid: 56 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 127°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
 Kleur: Zwart/Goud
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Module: Pendelarmatuur
 Kabel: Kabel 3m
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 261
 Diameter (mm) D: 230
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.667 / 1

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 244 x 244 x 320



7 0 2 1 9 8 3 1 2 3 6 5 7