

Luna Deco 1 8lm 3000K Ra>80 Dimbaar, afhankelijk van driver

Artikelcode: 630012
 EAN: 7021986300123



Elektrisch

System wattage: 3W
 Spanning: 24V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 8lm
 Werkzaamheid: 3 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Indirect
 Optiek: Lens
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Dimbaar, afhankelijk van driver

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
 Maximale belasting: 500 kg

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium en roestvrij staal
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Buiten
 Module: 1
 Kabel: Kabel 1m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 51
 Breedte (mm) W: 60
 Hoogte (mm) H: 51
 Diepte (D): 51
 Cut-out (mm): 40
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.471 / 0.429

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 135 x 85 x 65



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 1 2 3