


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Junistar Square IsoSafe DimToWarm Wit 2X 1100lm 2000-2800K Ra>95

Faseafsnijding

Artikelcode: 901261
EAN: 7021989012610



Elektrisch

Wattage: 2x7W
System wattage: 16W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1100lm
Werkzaamheid: 69 lm/W
Kleurtemperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting





Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 175
Breedte (mm) W: 95
Hoogte (mm) H: 56
Cut-out (mm): 2
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.9 / 0.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 205 x 130 x 60



cd/klm
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 1 0