

## FB 7.3.7 MTG-Datenblatt EKG Elektroden

MTG Imiella Medizintechnik Artikel-Nr: S 30 SG Praximed

Praximed GmbH

Artikel-Nr: S 30 SG

UDI-DI: 4251794102227

**Beschreibung:** EKG-Einmalklebeelektrode, Schaumstoffträger,  
dm 30mm, Solidgel, Ag/AgCl-Sensor, Druckknopfanschluss.

**Umweltfreundlichkeit:** PVC – und Latex frei

**Röntgen & MRT:** nein

**Verwendbarkeit:** 24 Monate ab Herstellung

**Elektrische Daten:** Impedanz: 245 Ohm  
DC-Offset: 0,9 mV  
Restspannung nach Defi.: 11,0 mV

### Materialien:

Trägermaterial Polyethylen-Schaumstoffträger mit Acrylatkleber versehen  
Sensor Ag/AgCl mit Edelstahldruckknopf  
Gel Festgel  
Inhaltstoffe Gel KCL, Glycerin, H<sub>2</sub>O, Kaliumhydroxid, Omnicol,  
Triethanolamin, Gantrez, Lebensmittelfarbe blau,  
Triethylenglycoldimethacrylate, Acrylsäure  
Abdeckbahn silikonisierte APET-Folie 160my  
Beutel Papierverbundbeutel 200x200mm, bedruckt  
Karton Pappkarton 390 x 285 x 180mm

### Allgemeines:

Elektrodendruck Hund / blau ACP 14  
Beuteldruck Neutral / blau  
Label Beutel Label  
Label Karton Label siehe Anlage  
Verpackung 30 Stück/ Beutel = 1.200 Stück im Karton  
Gebrauchsanweisung Beipackzettel MTG

  
.....  
Sicherheitsbeauftragter - QM

Rev. A01-2021 Technischer Stand 16.03.2021/MTG-MT