

wiha **Kereszthornyos PZ csavarhúzó**
 POZIDRIV-SUPADRIV csavarokhoz

DIN ISO 8764-2

Kivitel: a penge magasan ötvözött króm-vanádium-molibdén acélból, edzett, matt krómozott, Wiha-Chromtop® csúcs, ütésálló, kadmium mentes.

Kód 040- 070 ütésálló, vegyszereknek és olajoknak ellenálló négyszögletes markolat.

Kód 101- 103 Stubby, SoftFinish® markolattal.

Kód 170- 410 SoftFinish®-markolat, hatszögletű nyak csavarkulcshoz.

Méret	PZ	0	1	2	3	01	02
Penge-Ø	mm	3,0	4,5	6,0	8,0	4,5	6,0
Pengehossz	mm	60	80	100	150	25	25
Teljes hossz.	mm	135	175	205	265	81	81
Hatszögletű nyak SW csavarokhoz	mm	-	-	-	-	-	-
	M	-ig 2	2-3	3-5,2	5,2-7,2	2-3	3-5,2
52793	Kód	040	050	060	070	101	102
Darabár	€	4,50	5,30	7,60	11,30	5,40	5,90
Méret	PZ	03	1	2	3	4	
Penge-Ø	mm	8,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
Pengehossz	mm	25	80	100	150	200	
Teljes hossz.	mm	81	186	213	268	318	
Hatszögletű nyak SW csavarokhoz	mm	-	8	10	13	16	
	M	5,2-7,2	2-3	3-5,2	5,2-7,2	7,2-12,7	
52793	Kód	103	170	210	310	410	
Darabár	€	6,50	7,40	9,50	13,90	17,50	

Term.csop. 533



Kód 040-070



Kód 101-103



Kód 170-410


Wiha SoftFinish®