

**Artikelnummer:** 73505

**Kurzbeschreibung:** stapelbare kiepbak BSK 70, groen

**Langbeschreibung:** stapelbare kiepbak BSK 70, voor legen per traverse: De stortwand wordt van 3 mm dik speciaal profiel gemaakt, de bodem, zijkanten en achterwand van 2 mm dik speciaal profiel. Drievoudig stapelbaar door passende plaatsing van 3 resp. 4 steunpoten. Ta'œV/GS-gecontroleerd.

[ul]<li> Oranje (RAL 2000)</li><li> Rood (RAL 3000)</li><li> Blauw (RAL 5012)</li><li> Groen (RAL 6011)</li><li> Grijs (RAL 7005)</li>[ul]<b>Type BSK 70</b>[ul]<li> Inhoud container: 0,70 m<sup>3</sup></li><li> Draagvermogen: 1500 kg</li><li> Afm. (lxbxh): 1200 x 800 x 900 mm</li><li> Gewicht: 90 kg (gelakt), gewicht: 99 kg (verzinkt)</li><li> Breedtemaat excl. hijshaken</li>[ul]<b>Tegen meerprijs verkrijgbaar:</b>Houder olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

