

RJ45 RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 151 1525
Beschreibung	RJ45 RJ45 GL Compact plug Cat.6A, 8p 100
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09451511525

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Komponente	Kabelsteckverbinder
Beschreibung	Compact Version

Ausführung

Anschlussart	Piercinganschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Lieferumfang	Großverpackung mit 100 Sets

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,08 ... 0,22 mm ² flexibel
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 24 flexibel
Aderaußendurchmesser	1,05 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte	95 % nicht kondensierend (Betrieb)
Steckzyklen	≥750



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Schutzart nach IEC 60529	IP20
Kabeldurchmesser	4,5 ... 6,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	564 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059436
eCl@ss	27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)