



WF 32 Absaugarm, Ø 32 mm mit Düse



- Flexibler 1 m langer Absaugarm, Ø 32 mm, mit abgeschrägter 45° Aluminium-Düse



Bestell-Nr.	Beschreibung
T005 36 580 99	WF 32 Absaugarm mit abgeschrägter Aluminium-Düse

Easy-Click 60 Flexible Absaugarme Ø 32 mm



Bestell-Nr.	Beschreibung
3-0F05	Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 0,5 m
3-0F07	Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 0,7 m
3-0F15	Easy Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 1,5 m

Flexible Absaugarme Ø 60 mm



Bestell-Nr.	Beschreibung
0F05	Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit Anschlussstück 0,5 m.
0F07	Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit Anschlussstück 0,7 m.
0F10	Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit Anschlussstück 1 m.
0F15	Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m
0F20	Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 2,0 m