

COMBINATION D-SUB KONTAKTE

Hochstromkontakte – Handlöt – gerade




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1-UL listed, File No.: E 228329

BESCHREIBUNG


- gedrehte Kontakte
- Gütestufe GT 3: 50 Steckzyklen (vergoldet)
- Gütestufe GT 1: 500 Steckzyklen (vergoldet)
- weitere Gütestufen auf Anfrage
- auf Anfrage montiert im Gehäuse lieferbar
- Auf Anfrage auch mit selektiv vergoldeten Kontakten (Lötstelle verzinkt) lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG


Buchsenkontakt



Einbaumaß



Stiftkontakt




AWG	Current rating	ØA _{+0.15}
16-20	10A	1.80
12-14	20A	2.70
10-12	30A	3.50
8-10	40A	4.80

Kabelvorbereitung



Stiftkontakt voreilend



BESTELLDATEN

BUCHSENKONTAKT		
Kontakttyp	Anschlussart	Bestellnummer
Buchsenkontakt AWG 16-20 / 10A / GT 1	41	132 C 10019 X
Buchsenkontakt AWG 16-20 / 10A / GT 3	61	132 A 10019 X
Buchsenkontakt AWG 12-14 / 20A / GT 1	42	132 C 10029 X
Buchsenkontakt AWG 12-14 / 20A / GT 3	62	132 A 10029 X
Buchsenkontakt AWG 10-12 / 30A / GT 1	43	132 C 10039 X
Buchsenkontakt AWG 10-12 / 30A / GT 3	63	132 A 10039 X
Buchsenkontakt AWG 8-10 / 40A / GT 1	44	132 C 10049 X
Buchsenkontakt AWG 8-10 / 40A / GT 3	64	132 A 10049 X

STIFTKONTAKT		
Kontakttyp	Anschlussart	Bestellnummer
Stiftkontakt AWG 16-20 / 10A / GT 1	41	131 C 10019 X
Stiftkontakt AWG 16-20 / 10A / GT 3	61	131 A 10019 X
Stiftkontakt AWG 12-14 / 20A / GT 1	42	131 C 10029 X
Stiftkontakt AWG 12-14 / 20A / GT 3	62	131 A 10029 X
Stiftkontakt AWG 10-12 / 30A / GT 1	43	131 C 10039 X
Stiftkontakt AWG 10-12 / 30A / GT 3	63	131 A 10039 X
Stiftkontakt AWG 8-10 / 40A / GT 1	44	131 C 10049 X
Stiftkontakt AWG 8-10 / 40A / GT 3	64	131 A 10049 X

STIFTKONTAKT VOREILEND

Kontakttyp	Bestellnummer
Stiftkontakt voreilend AWG 16-20 / 10A / GT 1	131 C 10119 X
Stiftkontakt voreilend AWG 12-14 / 20A / GT 1	131 C 10129 X
Stiftkontakt voreilend AWG 10-12 / 30A / GT 1	131 C 10139 X
Stiftkontakt voreilend AWG 8-10 / 40A / GT 1	131 C 10149 X