

Einbauleuchte Dauerlicht, gelb, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten	
Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC
Betriebsspannung	
• bei DC Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 50 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
• bei AC bei 60 Hz Bemessungswert	12 ... 230 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommene Wirkleistung	5 W
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	P
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage
Material	PC; PC/ABS; PA
Farbe	gelb
Mechanische Daten	
Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm
Leuchtmittel	
Ausführung der Fassung	BA 15d
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP65
Tiefe	31 mm
Höhe	66 mm
Breite	75 mm
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	EMV

[Bestätigung](#)



Sonstige

[Bestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AD>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5300-1AD>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5300-1AD>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AD&lang=de





letzte Änderung:

06.09.2023 