



# ISO 7049, 14585

ersetzt DIN 7981


## Linsenkopf-Blechschauben mit Kreuzschlitz oder Innensechsrund



Form C-H = mit Spitze und  
Phillips-Kreuzschlitz H  
Form C-Z = mit Spitze und  
Pozidriv-Kreuzschlitz Z



Form C-ISR = mit Spitze und Innensechsrund



Form F-H = mit Zapfen und  
Phillips-Kreuzschlitz H

Maße	ST 2,2	ST 2,9	ST 3,5	ST 3,9*
$d_k$ ISO/DIN	4/4,2	5,6	7/6,9	7,5
$k_{max.}$ ISO/DIN	1,6/1,8	2,4/2,2	2,6	2,8
KS-Größe	1	1	2	2
ISR	T6	T10	T15	T20
$y_{Form C}$	2	2,6	3,2	3,5
$y_{Form F}$	1,6	2,1	2,5	2,7

Maße	ST 4,2	ST 4,8	ST 5,5	ST 6,3
$d_k$ ISO/DIN	8/8,2	9,5	11/10,8	12/12,5
$k_{max.}$ ISO/DIN	3,1/3,05	3,7/3,5	4/3,95	4,6/4,55
KS-Größe	2	2	3	3
ISR	T20	T25	T25	T30
$y_{Form C}$	3,7	4,2	5	6
$y_{Form F}$	2,8	3,2	3,6	3,6