



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Mureva
Produktname	Mureva-Gehäuse
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigdose
Geräteanwendung	Kabelanlage
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigung	Durch Schraube:Gehäuse
Basisabmessungen	65 x 55 x 105 mm
Kabeleinführung	Durchführungen
Kabeleinführungsnummer	8 Durchmesser: 20 mm
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse PP (Polypropylen): Abdeckung
Höhe	65 mm
Breite	105 mm
Tiefe	55 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK07
Glühdrahttemperatur	650 °C
Normen	EN 60670 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,1 cm
VPE 1 Breite	8,1 cm
VPE 1 Länge	12,3 cm
VPE 1 Gewicht	96,0 g

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
