



HTS635E



SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect

SLS-Schalter 4 polig 3P+N E-Charakteristik 35A für Sammelschiene QuickConnect
SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschiedenen poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HTS635E

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Auslösercharakteristik	E
Nennstrom	35 A
Polart	3P+N
Montageart	für Sammelschienen
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.05 / 1.2 In
Isolationsspannung	690 V
Polanzahl	4 P
Anzahl Module	6
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 25mm ²
Höhe installiertes Produkt	158 mm
Breite installiertes Produkt	81 mm
Verlustleistung pro Pol	6.5 W