



Beispiel

Bestellzeichen: P 254012
Artikelnummer: 7094400
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004437
E-Nummer:
Finland: 3423677
Dänemark: 8212005701
Italien: 7331060
Schweden: 2536233
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:				Auswertung:
Länge	Breite	Höhe		
mm:	402	250	120	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	15.8	9.8	4.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:				
Material:	Polyester			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:	RAL 7001			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:	RAL 7001			UV Resistenz: UL 508
	Rostfreier Stahl			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	EPDM			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Temperatur Bereich:				Zertifikate:
Kurzzeit:	-50 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-60 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
PM 2540	Montageplatte			
AM 2340	Montageplatte			
ARH 40	Tragschiene TS 35			
MRS 28541	Befestigungsglasche 2 St.			
PH A & AH A/B	Scharniersatz			

