



Sikringskassett, Lav spenning, 100 A, AC 400 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dual indikator, strømførende gripehåndtak



Powering Business Worldwide™

Type **NH FUSE 100A 400V GG/GL SIZE 000**
 Catalog No. **100NHG000B-400**

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	100
Nominell spenning			AC 400 V
Konstruksjonsstørrelse			NH000
Brukskategori			gL/gG
Statusindikator			dual indikator
Beskrivelse			strømførende gripehåndtak
Bryteevne		kA	120
kan brukes før størrelse/applikasjoner			industriell
Standard/Godkjenning			IEC
Form			firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 smeltesikringsystem A DIN 43620 VDE 0636-2

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH000
Spenningstype			AC
Merkestrøm			100
Merkespenning AC			400
Nominell spenning DC			
Nominell bryterkapasitet			120
Driftskategori			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator			Kombinert feilindikator
Isolerte metallgriphåndtak			Nei
Effekttap ved merkestrøm			