

Bauer Auffangwanne

für 2 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x
1300 mm, mit Gitterrost, aus Stahl mit
Lackierung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 142106



Bauer Auffangwanne mit 1000 l Auffangvolumen






Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 2 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 435 x 2650 x 1300 mm
- mit Gitterrost
- aus Stahl mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Lagerort	unter Dach	Farbe	resedagrün // RAL6011
Kapazität	2 x IBC	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	fahrbar	nein
Höhe	435 mm	Farbe Ausführung	resedagrün // RAL6011
Breite	2650 mm	Gewicht	226 kg
Tiefe	1300 mm		

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
221341		Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm