

PE-Auffangwanne classic-line

für 2 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen
60 l, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 645 x
795 mm

Artikelnummer: 235719



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 60 l
- Höhe x Breite x Tiefe 300 x 645 x 795 mm
- Aus Polyethylen in blau
- Behälter ohne Gitterrost
- 5 Jahre Garantie







Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp Auffangwanne

Tiefe 795 mm

Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Material	Polyethylen
Lagerort	unter Dach	Farbe	blau
Auffangvolumen	60 l	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass	Unterbau	ohne FüÙe
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Garantie	5 Jahre
Höhe	300 mm	Gewicht	5 kg
Breite	645 mm		

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen