

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

Vorteile auf einen Blick

- Kippfalle mit Geräuschdämmung
- Mechanische Selbstverriegelung
- Mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion
- Leichtes Öffnen unter Vorlast
- Mit Wechsel
- Version mit Rundzylinder oder Profilzylinder
- Dornmass: 30 - 80 mm
- Rundstulp in 18 mm / 20 mm breite oder Eckstulp 24 mm
- Zulassung nach SN EN 179
- Zulassung nach EN 1125
- Einbruchhemmend bis Klasse RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Produktbeschreibung

- Diese Einsteckschlösser haben eine mechanisch zuschaltbare Tagesfunktion (Schlüsseldrehung in Offenem Zustand in Schliessrichtung bis zum Anschlag). Die Türe ist dadurch beidseitig begehbar, da die Kippfalle weich ist und analog einer Rollfalle funktioniert. Bei ausgeschalteter Tagesfunktion, (Schlüsseldrehung in Offenem Zustand in Öffnungsrichtung), verriegelt das Schloss beim Schliessen der Türe automatisch (Selbstverriegelung). Das Verlassen bei verriegelter Türe, ist über den Innedrucker, eine Panikstange oder eine Pushbar jederzeit möglich. Diese ziehen den Langriegel zurück und gleichzeitig wird die Kippfalle weich (Panikfunktion). Von Aussen ist ein Knauf oder eine Griffstange montiert. Die Türe lässt sich mit dem Schlüssel über den Wechsel von Aussen öffnen. Nur erhältlich in Kombination mit einer Panik-Standflügelverriegelung. Diese ermöglicht immer ein Öffnen, auch bei verriegeltem Schloss des Gehflügels (Panikfunktion) mittels Drucker, Panikgarnitur oder Pushbar Selbstverriegelnd beim Schliessen der Türe durch Schaltschlüsselauslösung.

Anwendungsgebiet

- Neu- und Renovationsbereich
- Im Hausinnenbereich
- In Sicherheits- und Fluchtwegtüren

Hinweis

- Geeignet für Freilaufzylinder, nicht geeignet für externe Riegelkontakte. Für die U-Stulp Variante braucht es das Zubehör Unterlage B-14421. Die Dornmasse 45/50/65 gibt es nur auf Anfrage.
- Rund-Rosetten (querverschraubt) erst ab Dornmass 45 mm.

Technische Daten

Riegelausschluss	20 mm
Falle	nicht umlegbar
Oberfläche	matt gebürstet
Material Falle	Inox
Material Riegel	Inox
Panikfunktion	E-SV-TF
Wechselfunktion	Ja
Oberfläche Stulp	Inox
Material Nuss	Inox
Drückernuss	9, einteilig
Zusatzsicherheit	Langriegel, Selbstverriegelung und Tagesfunktion

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Zylindertyp	Dornmaß	Stulpmaße	Stulpform	Drückernuss	DIN-Richtung
14601602	RZ - Rundzylinder	30	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601603	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601604	RZ - Rundzylinder	35	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601606	RZ - Rundzylinder	40	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links



sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

14601611	RZ - Rundzyl 60 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601612	RZ - Rundzyl 60 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601613	RZ - Rundzyl 70 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601614	RZ - Rundzyl 70 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601615	RZ - Rundzyl 80 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601616	RZ - Rundzyl 80 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601621	PZ - Profilzyl 30 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601623	PZ - Profilzyl 35 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601624	PZ - Profilzyl 35 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601625	PZ - Profilzyl 40 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601626	PZ - Profilzyl 40 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601631	PZ - Profilzyl 60 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601632	PZ - Profilzyl 60 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601633	PZ - Profilzyl 70 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601634	PZ - Profilzyl 70 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601635	PZ - Profilzyl 80 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601636	PZ - Profilzyl 80 inder	320x18x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601641	RZ - Rundzyl 30 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601642	RZ - Rundzyl 30 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601643	RZ - Rundzyl 35 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601644	RZ - Rundzyl 35 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601645	RZ - Rundzyl 40 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601646	RZ - Rundzyl 40 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601651	RZ - Rundzyl 60 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601652	RZ - Rundzyl 60 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601653	RZ - Rundzyl 70 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601654	RZ - Rundzyl 70 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601655	RZ - Rundzyl 80 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601656	RZ - Rundzyl 80 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601661	PZ - Profilzyl 30 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601662	PZ - Profilzyl 30 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601663	PZ - Profilzyl 35 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601664	PZ - Profilzyl 35 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Tagesfunktion

14601665	PZ - Profilzyl 40 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601666	PZ - Profilzyl 40 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601671	PZ - Profilzyl 60 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601672	PZ - Profilzyl 60 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601673	PZ - Profilzyl 70 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601675	PZ - Profilzyl 80 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Rechts
14601676	PZ - Profilzyl 80 inder	320x20x3	gerundet	9, einteilig	Links
14601681	RZ - Rundzyl 30 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601682	RZ - Rundzyl 30 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601683	RZ - Rundzyl 35 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601684	RZ - Rundzyl 35 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601685	RZ - Rundzyl 40 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601686	RZ - Rundzyl 40 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601691	RZ - Rundzyl 60 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601692	RZ - Rundzyl 60 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601693	RZ - Rundzyl 70 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601694	RZ - Rundzyl 70 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601695	RZ - Rundzyl 80 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601696	RZ - Rundzyl 80 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601701	PZ - Profilzyl 30 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601702	PZ - Profilzyl 30 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601703	PZ - Profilzyl 35 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601704	PZ - Profilzyl 35 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601705	PZ - Profilzyl 40 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601706	PZ - Profilzyl 40 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601711	PZ - Profilzyl 60 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601712	PZ - Profilzyl 60 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Links
14601713	PZ - Profilzyl 70 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts
14601715	PZ - Profilzyl 80 inder	320x24x3	eckig	9, einteilig	Rechts

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Tagesfunktion



Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
BV-14421VF	VariFlex sFlipLock Schliessblech
BV-14421PF	ProfiFlex sFlipLock Schliessblech
B-14421	Unterlagsplatte für U-Stulp

sFlipLock Panik- Sicherheits- Einsteckschloss 14544PE- SV- TF

Panikfunktion E, selbstverriegelnd, Tagesfunktion



