

## Datenblatt

### IGNITE ION



#### ALLGEMEIN

Art.Nr.:	G-1130-XS/M
EAN:	4030281222279
Norm:	EN 361:2002

E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zolltarifnummer:	63079098

## Datenblatt

### IGNITE ION

Unser neuer Allround-Gurt für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung, der mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen vor allem eins kann: Gut sitzen!

Auch für Anwender, die seltener PSAgA tragen müssen, ist der IGNITE ION äußerst benutzerfreundlich und selbsterklärend. Die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

Benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher:

- leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- sehr gute Passform
- große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

#### MERKMALE

Absturzindikator

---

Schulter- oder Beinpolster

---

Gurtbandaufwicklung

---

Handwäsche: 40 °C

---

Klickschlösser

---

Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre

---

Max. Personenzahl: 1

---

Max. zulässiges Gewicht:

140 kg

---

Ösen: Rückenöse, Brustöse

---

Patent

---

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

---

Anwendungsbereich:

Aufzugsbau, Bau / Dachdecker / Zimmerer,  
Energie- / Freileitungsbau / Telekommunikation,  
Fassaden- / Fensterreinigung, Gerüstbau,  
Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

---

## MAßE/GEWICHT

Hüftumfang: 700-1000mm

Gewicht: 1,21 kg

## GRÖßE

Größe: XS/M

## MATERIAL

Material:

Polyester, Aluminium, Stahl

Material Band: Polyester

Material Brustöse: Polyester

Material Rückenöse: Aluminium

Material Schloss: Edelstahl (V2A)