

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9502 ESD-Schiebebügelwagen



**Transportgeräte**



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. Boden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 600           |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 1000          |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 700           |
| <b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>   | 276           |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 1120          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 709           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 990           |
| <b>Bereifung</b>              | TPE-ESD       |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 200 x 40      |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 33            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000      |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976195025 |