

# M18 ONEFHPX-0X | M18™ FUEL™ ONE-KEY™ Akku-Kombihammer



- Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 5,0 Joule (EPTA) Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 6,9 m/s<sup>2</sup>
- Bohrt bis zu 10 18 x 100 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.
- FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem für einen werkzeuglosen Wechsel zwischen SDS-Plus und einem 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Robustes Metallgetriebegehäuse

Schlagenergie (EPTA) (J)	5.0
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0 - 4600
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	30/ 13/ 32
Vibration beim Bohren in Beton (m/s <sup>2</sup> )	6.9
Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933478495