

Schlauchtrockenschrank STS 900

Der multifunktionale Trockenschrank



Ausführung STS 900 mit 5 Schienen und 3 Gitterrosten

Zweitüriger Schlauch- und Bekleidungstrockenschrank aus Stahlblech zum Trocknen aller Typen von Druckschläuchen und Bekleidungen inklusive Führungsschienen zur Aufnahme von bis zu 7 Gitterrosten. Desweiteren ist der STS mit einem Drehteller mit 18 Haken zum Aufhängen von Bekleidung ausgestattet.

Vorteile

- einfaches Trocknen aller Typen von Druckschläuchen und Bekleidungen.
- effiziente Trocknung
- einfache Reinigung

Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Stahlblech, pulverbeschichtet Standardfarbe hellgrau
- wartungsfreies Gebläse
- wartungsfreier Schrittgetriebemotor
- 6 Stunden Aufziehuhr
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- EIN/AUS Schalter

Optionale Erweiterungen

- Führungsschienen zur Aufnahme von bis zu sieben Gitterrosten
- Abstände der Schienen frei wählbar
- Einbau Abluft
- PHI Clean Air (Geruchsbeseitigung & Desinfektion)

STS 900

Höhe (in mm)	1950
Breite (in mm)	750
Tiefe (in mm)	780
Gewicht (in kg)	140
Nennleistung (in Watt)	1200



24h Zeitschaltuhr



ansteckfertig



6 Stunden Aufziehuhr