



Leírás:

720 x 1405 mm-es gurulóállványok felszerelés nélkül, stabil, porfestett acéllemezből, kétoldalas kivitelben, 9 akasztóléccel tárolódobozokhoz, 3 db szerszámok tárolására alkalmas perforált l

- felszerelés nélkül, kétoldalas kivitel, három szerszámok tárolására alkalmas perforált lemezzel (a perforált lemezt ld. a tartozékoknál)
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 9 akasztóléccel - 704 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- akasztóléceként elhelyezhető tárolódobozok max. száma: 6 db 1-es méretű PS/PP, 6 db 2-es méretű PS/PP, 4 db 3-as méretű PS/PP, 3 db 4-es méretű PS/PP
- erős acéllemezből készült perforált lemezek – szélesség x magasság = 650 x 418 mm
- szé=szélesség=720 mm, ma=magasság=1405 mm
- (szerszámok nélkül / szerszámartók nélkül)

Információk:

Cikk

Cikkszám	783180
GTIN	4007228783186
Vámtarifa	94032080
Csomagolási egység (PU)	1

szín	világosszürke
Súly (kg)	34,36

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	1
-----------------------------	----------

KE bruttó tömege, kg	34,36
pdf.information.eanPu	4007228561104

Paletta

M x S x M (m)	0,00 x 0,00 x 0,00
---------------	---------------------------

Raklap bruttó tömege, (kg)	0,00
----------------------------	-------------